

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.

準処規格													
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 6	AC 150 V DC V			適合ケーブル							
	電 流 (1)	1 ~ 6	1 A			使用温度範囲	-35 ℃ ~ +85 ℃						
	電 力						(通電による温度上昇を含む)						
	特 殊 性												

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADG DC 3-81791 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC 100 Vで測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○	
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
		コ ン タ ク ト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
5	耐 電 圧		AC 500 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-	-	gf		
			規格値を満足すること。						kgf		
9	耐 湿 性	温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で				高温時		-	MΩ		-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				(乾燥後)	MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-	-	mΩ		-
		コ ン タ ク ト	同 上				-	-	mΩ		-
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-

備 考						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
						INC 30.2.6 秋山	INC 30.2.6 秋山	INC 2.2.7 佐藤健	INC 2.2.7 佐藤健	SB 3.2.7 関田	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製品名 DF13-6S-1.25C			

旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-81791-	製 品 コード	CL 536-0005-5-
旧 図	SLC4-	-	-				

注(1)「-」はコンタクトNoを表す。
注(2)QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目