

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日	
△								.		△								.	
△								.		△								.	
標準規格																			
定格		電圧 (1)		1~9		AC 150 V DC V				適合ケーブル									
		電流 (1)		1~9		1 A				使用温度範囲		-35℃~+85℃							
		電力								通電による温度上昇を含む									
		特殊性																	
性能																			
No.		項目名称		条件		試験規格		最小		最大		単位		QT		AT			
1		形状・材質・処理		ADE DC 3-81794 及び準拠規格に適合のこと。				-		-		-		○		○			
2		表示		同上				-		-		-		○		○			
3		絶縁抵抗		DC 100 Vで測定し規格値以上のこと。		MIL-STD-1344		500		-		MΩ		○					
4		接触抵抗		DC Aで測定し規格値以下のこと。				-				mΩ							
		コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。				-				mΩ							
5		耐電圧		AC DC 500Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。		MIL-STD-1344		-		-		-		○					
6		ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-				mΩ							
7		ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-		-		-							
8		挿抜き力		コンタクト		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。													
						規格値を満足すること。													
9		耐湿性		温度40±2℃湿度90~95% 96時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。		高湿時 (乾燥後)		MIL-STD-1344		500		-		MΩ		○		-	
10		耐振性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344		-		-		-		○		-			
11		耐衝撃性		加速度490m/s ² の正弦半波で3回×3方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344		-		-		-		○		-			
12		耐温度サイクル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344		-		-		-		○		-			
13		寿命		コンタクト		回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		-				mΩ				-			
		コンタクト		同上				-				mΩ				-			
14		耐腐食性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-		-		-				-			
15		耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-		-		-				-			
16		耐亜硫酸ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-		-		-				-			
備考		製図		担当		検図		査閲		承認		出図							
		INC '92.8.25 田代		INC '92.8.25 田代		INC '92.9.16 秋山		INC '92.9.16 秋山		INC '92.10.26 山本									
		製品規格表		製品名		DF13-9S-1.25C													
		この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。																	
旧CL		CL		図番		製品コード		SLC4-81794-CL536-0008-3-											
旧図		SLC4																	

注 (1) 「~」はコンタクトNo.を表す。

形別 配布先
PCK
AMC