

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
準 処 規 格																
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 8		AC 250 V		適合ケーブル									
		電 流 (1)	1 ~ 8		3 A		使用温度範囲		(注1) -35℃ ~ +85℃							
		電 力														
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC - 82228 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○					
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ						
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ						
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○					
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ						
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-						
8	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf						
			規格値を満足すること。							kgf						
9	耐 湿 性		温度40±2℃湿度90~95% 96時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		-	MΩ		-				
			乾燥後					1000	-	MΩ	○	-				
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-						
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-						
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○					
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-		mΩ		-				
		コンタクト	同 上					-		mΩ		-				
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-						
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-						
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-						
備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図				
							INC 2.7.25 小沢	INC 2.7.25 小沢	INC 2.7.25 小関		INC 2.7.28 山本					
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製 品 名		DF1-※S-2.5C					
旧 CL	CL		-		図 番	SLC4-162414-01		製 品 コード	CL541-		-					
旧 図	SLC4-		-													

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別
配布先
PCK