

△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日		△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日			
△						. . .		△						. . .			
△						. . .		△						. . .			
標準規格																	
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 7	AC/50V DC V			適合ケーブル										
		電 流 (1)	1 ~ 7	1 A			使用温度範囲		-35℃ ~ +85℃								
		電 力						(注1)通電による温度上昇を含む									
		特 殊 性															
性 能																	
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT					
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		A00 DC -81806 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○					
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○					
3	絶 縁 抵 抗		DC/100 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○						
4	接 触 抵 抗	単位	コンタクト		DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○						
		コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。			-		mΩ								
5	耐 電 圧		AC 500 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○						
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ							
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-							
8	挿 抜 力	コンタクト		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf						
				規格値を満足すること。					-		kgf						
9	耐 湿 性	温度40±2℃湿度90~95% 96 時間で				高温時		-	-	MΩ							
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○						
10	耐 振 性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○						
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○						
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○						
13	寿 命	単位		コンタクト		30 回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			-	30	mΩ	○					
				コンタクト		同 上			-		mΩ						
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-							
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-							
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-							
備考																	
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製品規格表	製品名		DF13-7P-1.25DSA							
旧 CL		CL		図 番		SLC4-81806-		製品コード		CL536-0106-2-							
旧 図		SLC4		番		SLC4-81806-		製品コード		CL536-0106-2-							

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別
配布先

PCK