







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A  
B  
C  
D  
E  
F




ソケットかん合図



| 製品コード           | 製品名                 | 極数 | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     |
|-----------------|---------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CL536-0401-2-93 | DF13C- 2P-1.25V(93) | 2  | 1.25  | 3.15  | 4.15  | 7.15  | 5.65  | 1.95  | 2.20  |
| CL536-0402-5-93 | DF13C- 3P-1.25V(93) | 3  | 2.50  | 4.40  | 5.40  | 8.40  | 6.90  | 3.20  | 3.45  |
| CL536-0403-8-93 | DF13C- 4P-1.25V(93) | 4  | 3.75  | 5.65  | 6.65  | 9.65  | 8.15  | 4.45  | 3.10  |
| CL536-0404-0-93 | DF13C- 5P-1.25V(93) | 5  | 5.00  | 6.90  | 7.90  | 10.90 | 9.40  | 5.70  | 4.35  |
| CL536-0405-3-93 | DF13C- 6P-1.25V(93) | 6  | 6.25  | 8.15  | 9.15  | 12.15 | 10.65 | 6.95  | 5.60  |
| CL536-0406-6-93 | DF13C- 7P-1.25V(93) | 7  | 7.50  | 9.40  | 10.40 | 13.40 | 11.90 | 8.20  | 6.85  |
| —               | —                   | 8  | 8.75  | 10.65 | 11.65 | 14.65 | 13.15 | 9.45  | 8.10  |
| CL536-0408-1-93 | DF13C- 9P-1.25V(93) | 9  | 10.00 | 11.90 | 12.90 | 15.90 | 14.40 | 10.70 | 9.35  |
| CL536-0409-4-93 | DF13C-10P-1.25V(93) | 10 | 11.25 | 13.15 | 14.15 | 17.15 | 15.65 | 11.95 | 10.60 |
| —               | —                   | 11 | 12.50 | 14.40 | 15.40 | 18.40 | 16.90 | 13.20 | 11.85 |
| CL536-0411-6-93 | DF13C-12P-1.25V(93) | 12 | 13.75 | 15.65 | 16.65 | 19.65 | 18.15 | 14.45 | 13.10 |
| —               | —                   | 14 | 16.25 | 18.15 | 19.15 | 22.15 | 20.65 | 16.95 | 15.60 |
| —               | —                   | 15 | 17.50 | 19.40 | 20.40 | 23.40 | 21.90 | 18.20 | 16.85 |

推奨基板パターン図



- 注 ① DF13-\*S-1.25Cとのかん合高さは、5.8mmとなります。  
② ロック穴は2~3極は中央に1個、4~15極は図のように2個つきます。  
③ リード平坦度は金具を含めて、0.1mm以内とします。  
④ 斜線部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性があります。

| 2                         | 黄銅       | 表面：金めっき 0.2 μm min.<br>下地：ニッケルめっき 0.5 μm min. | 6          | PS                                         | Black, リール         |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                           |          |                                               | 5          | ポリエステル                                     | Clear, カバーテープ      |
| 1                         | ポリアミド樹脂  | UL94V-0, Beige                                | 4          | PS                                         | Clear, エンボステープ     |
|                           |          |                                               | 3          | りん青銅                                       | 表面：すずめっき 1 μm min. |
| NO.                       | MATERIAL | FINISH , REMARKS                              | NO.        | MATERIAL                                   | FINISH , REMARKS   |
| UNITS<br>mm               |          | SCALE<br>5 : 1                                | COUNT<br>2 | DESCRIPTION OF REVISIONS<br>DIS-H-00003030 |                    |
| HIROSE ELECTRIC CO., LTD. |          | APPROVED : KI. AKIYAMA                        | 15.09.18   | DRAWING NO.<br>ADC-083672-93-00            |                    |
|                           |          | CHECKED : TS. FUKUSHIMA                       | 15.09.17   | PART NO.<br>DF13C-*P-1.25V(93)             |                    |
|                           |          | DESIGNED : MI. SAKIMURA                       | 15.09.17   | CODE NO.<br>CL536-                         |                    |
|                           |          | DRAWN : MI. SAKIMURA                          | 15.09.17   |                                            |                    |
|                           |          | DESIGNED                                      | HT. SATO   | CHECKED                                    | TS. FUKUSHIMA      |
|                           |          | DATE                                          |            | 17.08.03                                   |                    |

A  
B  
C  
D  
E  
F

