

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						.		△						.	
△						.		△						.	
準 処 規 格															
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 18	AC 250 V			適合ケーブル	UL1007 AWG #28 ~ 20							
		電 流 (1)	1 ~ 18	3 A			使用温度範囲	-35 °C ~ +85 °C							
		電 力					被覆外径	φ0.9 ~ φ1.85 mm							
		特 殊 性													
性 能															
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T			
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		A B C D C - 21060 及び準規規格に適合のこと。					-	-	-	○	○			
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○			
3	絶 縁 抵 抗		D C 500 V で測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	M Ω	○				
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	D C A で測定し規格値以下のこと。					-		m Ω					
		コ ン タ ク ト	D C A で測定し規格値以下のこと。					-		m Ω					
5	耐 電 圧		A C D C 650 V で1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○				
6	ローレベルサーキット		D C 20 m V 以下 1 m A で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		m Ω					
7	ドライサーキット性能		D C μ V で交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-					
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		g f					
			規格値を満足すること。							k g f					
9	耐 湿 性		温度 40 ± 2 ° C 湿度 90 ~ 95 % 96 時間で				高湿時		-	M Ω		-			
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	MIL-STD-1344	1000	-	M Ω	○	-		
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 H z , 全振幅 1.5 m m , 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-			
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 G の正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-			
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ° C , 5 サイクル、合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-			
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-		m Ω		-			
		コ ン タ ク ト	同 上					-		m Ω		-			
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-			
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-			
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-			
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図			
	この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製 品 名	DFIB-18DEP-2.5RC					
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-21060-		製 品 コード	CL541-0350-9-							
旧 図	SLC4	-	-												

注 (1) 「~」はコンタクトNo.を表す。
(2) Q T : 認定試験 A T : 製品検査 O : 適用項目

形別
配布先