








Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E
DF14A- 2P-1.25H(54)	CL538-0033-3-54	2	7.45	1.25	2.95	3.65	8.05
DF14A- 3P-1.25H(54)	CL538-0034-6-54	3	8.70	2.50	4.20	4.90	9.30
DF14A- 4P-1.25H(54)	CL538-0035-9-54	4	9.95	3.75	5.45	6.15	10.55
DF14A- 5P-1.25H(54)	CL538-0036-1-54	5	11.20	5.00	6.70	7.40	11.80
DF14A- 6P-1.25H(54)	CL538-0037-4-54	6	12.45	6.25	7.95	8.65	13.05
DF14A- 7P-1.25H(54)	CL538-0038-7-54	7	13.70	7.50	9.20	9.90	14.30
DF14A- 8P-1.25H(54)	CL538-0039-0-54	8	14.95	8.75	10.45	11.15	15.55
DF14A- 9P-1.25H(54)	CL538-0040-9-54	9	16.20	10.00	11.70	12.40	16.80
DF14A-10P-1.25H(54)	CL538-0041-1-54	10	17.45	11.25	12.95	13.65	18.05
DF14A-15P-1.25H(54)	CL538-0114-3-54	15	23.70	17.50	19.20	19.90	24.30
DF14A-20P-1.25H(54)	CL538-0119-7-54	20	29.95	23.75	25.45	26.15	30.55
DF14A-25P-1.25H(54)	CL538-0124-7-54	25	36.20	30.00	31.70	32.40	36.80
DF14A-30P-1.25H(54)	CL538-0045-2-54	30	42.45	36.25	37.95	38.65	43.05



推奨基板パターン図



- 注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内。
2 DF14-*S-1.25Cとのかん合長は7.3mm。(SMTリード部含まず)
3 2, 3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります。

2	黄銅	接触部 : 金めっき 0.1μm min	5	エラストマー	GREEN					
		リード部 : すず銅めっき 1μm min	4	R. PVC	耐電防止処理, CLEAR					
		下 地 : ニッケルめっき 1μm min	3	りん青銅	すず銅めっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 0.5μm min					
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0								
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS					
UNITS mm			SCALE 5 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED : HS. OKAWA		18.03.16	DRAWING NO.		ADC-160309-54-00		
			CHECKED : TS. FUKUSHIMA		18.03.16	PART NO.		DF14A- *P-1.25H(54)		
			DESIGNED : TS. KUMAZAWA		18.03.08	CODE NO.		CL538-		
			DRAWN : MK. INOUE		18.03.07					
										

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

