






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




2 かん合図

3 2極

3 3極

推奨基板パターン図



- 注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内。
2 DF14-*S-1.25Cとのかん合長は7.3mm。(SMTリード部含まず)
3 2, 3極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります。

2 黄銅		すず銅めっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min	5 エラストマー	GREEN
1 ポリアミド樹脂		BEIGE, UL94V-0	4 R. PVC	帯電防止処理, CLEAR
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS	3 りん青銅	すず銅めっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT	
DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED
DATE		DRAWING NO.		ADC-160307-24-00
APPROVED : HS. OKAWA		18.03.16		PART NO.
CHECKED : TS. FUKUSHIMA		18.03.16		DF14-*P-1.25H(24)
DESIGNED : TS. KUMAZAWA		18.03.08		CODE NO.
DRAWN : MK. INOUE		18.03.07		CL538-
HRS		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		1/2

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

