

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						

準 処 規 格													
定 格	電 圧 (1)	~	AC	V	適合ケーブル		UL1007 AWG24						
	電 流 (1)	~	DC	V	使用温度範囲		-30℃~+80℃						
	電 力												
	特 殊 性												

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		*ABE DC -1749D ~1750Z 及び準規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。					-	MΩ		
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-		
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-		gf		
			規格値を満足すること。						kgf		
9	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間	高湿時		-	MΩ	-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後		-	MΩ	-		
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	-
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	-
12	耐 温 度 サ イ ク ル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	-
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				-		mΩ	-	-
		コンタクト	同 上				-		mΩ	-	-
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	-
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppmの試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppmの試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	-

備 考	※は極数を表わす。					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は準規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製品名	DF1-※A1.33		

旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-162341-01	製 品 コード	CL541-	-	-
旧 図	SLC4	-	-						

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目