






Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO


A
B
C
D
E
F



訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	年月日	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY
Δ					Δ		
Δ					Δ		
Δ					Δ		

製品コード	製品名	A	B	C
CL541-0654-3-01	DF1B- 4DP-2.5DS(01)	7.5	2.5	5.6
CL541-0655-6-01	DF1B- 6DP-2.5DS(01)	10.0	5.0	8.1
CL541-0656-9-01	DF1B- 8DP-2.5DS(01)	12.5	7.5	10.6
CL541-0632-0-01	DF1B-10DP-2.5DS(01)	15.0	10.0	13.1
CL541-0633-0-01	DF1B-12DP-2.5DS(01)	17.5	12.5	15.6
CL541-0634-6-01	DF1B-14DP-2.5DS(01)	20.0	15.0	18.1
CL541-0635-9-01	DF1B-16DP-2.5DS(01)	22.5	17.5	20.6
CL541-0636-1-01	DF1B-18DP-2.5DS(01)	25.0	20.0	23.1
CL541-0637-4-01	DF1B-20DP-2.5DS(01)	27.5	22.5	25.6
CL541-0638-7-01	DF1B-22DP-2.5DS(01)	30.0	25.0	28.1
CL541-0639-0-01	DF1B-24DP-2.5DS(01)	32.5	27.5	30.6
CL541-0640-9-01	DF1B-26DP-2.5DS(01)	35.0	30.0	33.1
CL541-0641-1-01	DF1B-28DP-2.5DS(01)	37.5	32.5	35.6
CL541-0642-4-01	DF1B-30DP-2.5DS(01)	40.0	35.0	38.1
CL541-0644-0-01	DF1B-34DP-2.5DS(01)	45.0	40.0	43.1
CL541-0645-2-01	DF1B-36DP-2.5DS(01)	47.5	42.5	45.6
CL541-0647-8-01	DF1B-40DP-2.5DS(01)	52.5	47.5	50.6

推奨基板寸法(5:1)



- 注 ①: 誤挿入防止凹部を4, 6極は中央に1つ、その他は図のように2つとします。
②: 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1.25移動します。
(但し、スタンドオフは8極以上に設けます。)
③: 極数により仕様番号が異なりますので、ご注意ください。

2	黄銅	表面:金めっき 0.2μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min	3	黄銅	表面:金めっき 0.2μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(WHITE), UL94V-0			
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN 設計 DESIGNED 検図 CHECKED 承認 APPROVED 出図 RELEASED		
旧製品コード CODE NO.(OLD)			製品名 PART NO. DF1B-*DP-2.5DS(01)		
図番 DRAWING NO. ADC3-071801-04			製品コード CODE NO. CL541-		
尺度 SCALE 2:1			単位 UNITS mm		
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			1/1		