

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日	
△								.		△								.	
△								.		△								.	

準 処 規 格																	
定 格	電 圧 (1)	1 ~ *		AC 250 V				適合ケーブル									
	電 流 (1)	1 ~ *		3 A				使用温度範囲		-35℃ ~ +85℃ (注1)℃							
	電 力																
	特 殊 性																

性 能																	
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格		最小	最大	単位	QT	AT				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC 563-71498及び準拠規格に適合のこと。						-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上						-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○					
4	接 触 抵 抗	単 位	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○					
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-		mΩ						
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○					
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						-		mΩ						
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-						
8	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。						-								
			規格値を満足すること。														
9	耐 湿 性	温度	40±2℃湿度90~95% 96時間で				高温時			-	MΩ		-				
		乾燥後	絶縁抵抗は規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○	-				
10	耐 振 性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度で2時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-				
11	耐 衝 撃 性		加速度490%の正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-				
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-				
13	寿 命	単 位	50 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○	-				
		コンタクト	同 上						-		mΩ		-				
14	耐 腐 食 性		5 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-				
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-				
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		10 ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	○	-				

備 考	※は極数を示す。 (注1)通電による温度上昇を含む				製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
					INC '93.4.28 白石	INC '93.4.28 技藤	INC '93.4.28 小関		INC '93.4.29 山本	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。				製 品 規 格 表		製品名	DFIB-※DP-2.5DS(01)		
旧 CL	CL	-		図 番	SLC4-71498-		製 品 コード	CL541-0632-0-01 0656 9-01		
旧 図	SLC4-		-							

注(1)「-」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別	
配布先	

