

改訂																
準拠規格の番号および名称																
社内技術規格	HES															
日本工業規格	JIS															
官公庁規格																
防衛庁規格	NDS															
米軍規格	MIL															
その他の規格																
定 格																
電 圧 (海上レベル) (1)	1~18	AC 250V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~			
電 流 (1)	1~18	3 A	~	A	~	A	~	A	~	A	~	A	~			
公称インピーダンス	Ω (~ MC)			主な適合ケーブル												
特 殊 性	防水型 気密型 防滴型 耐火エン型															
性 能																
項 目	規 格 値										検 査(2)					
項 目 名 称	条 件										最小	最大	単位	Q T F T	A T	
1 形状および寸法	or DC 3 17867 および準拠規格に適合のこと										—	—	—	○	○	
2 材質および処理	同 上										—	—	—	○	○	
3 表 示	同 上										—	—	—	○	○	
4 絶 縁 抵 抗	DC 500 V で測定し規格値以上のこと										1000	—	MΩ	○		
5 接 触 抵 抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと												mV			
6 耐電圧	常圧時 (海上レベル)	規格値を1分間印加して電圧破壊のないこと								650	—	AC.V DC.V	○			
	減圧時 (mmHg)	同 上										AC.V DC.V				
7 差し込み および 引 抜 力	単位コンタクト	規格値を満足すること								40	400	gr				
	コネクタ組立品	同 上										kg				
8 耐 湿 性	温±2℃, 湿度90%、96時間 度40℃, 湿度95%、96時間 で絶縁抵抗は規格値以上のこと										1000	—	MΩ	○		
9 耐 振 性	破損、割れおよび部品のゆるみがないこと												C/S (振巾)			
10 耐 衝 撃 性	同 上												G 回			
11 耐 温 度 サ イ ク ル	割れ、ヒビおよび各部に異状を生じないこと										-55	+65	℃	○		
12 コ ン タ ク ト 寿 命	回の抜き差しを行いNo.5項の条件にて規格値以下のこと												mV			
13 耐 腐 食 性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと												時間			
14 高 周 波 性 能																
15 ドライサキット性能	交互に極性を変え導通あること												DC μV			
備 考											調CC表 58.6.21 小間 担CC任 58.6.21 小間 審CC査 58.6.22 相馬 承認 58.7.5 山本				出図月日	
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと										製品規格表				整 番 SLC-		
分類記号 CL541 - 0152-5																

注 (1) 表中の「 ~ 」はコンタクトNoを表す
(2) Q T : 認定試験 F T : 定期検査 A T : 製品検査 ○ : 適用項目