Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	−35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	−10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲	40% ～ 80%　（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%　（注3）
	電圧	250V AC/DC	適合電線	UL1061,UL1007　AWG20～22
	電流 ④	AWG20 : 5A AWG22 : 3A	適合コネクタ	DF1B-*S-2.5R DF1B-*DS-2.5RC DF1B-*(D)ES-2.5RC

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	30 mΩ以下	○	−
機械的性能	単体挿抜力	□0.635±0.002の鋼製ピンにて測定する	差込力　4.4N以下 引抜力　0.44N以上	○	−
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 30 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間サイクル試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度　90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	温度サイクル	温度 −55 →　5～35 →　85 → 5～35℃ 時間　30 →　5～10 →　30 → 5～10分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。	①接触抵抗：30 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−

備考
(注1)通電時の温度上昇を含む。
(注2)結露のないこと。
(注3)基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
　　基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
④	1	DIS-H-00004292	TS.KUMAZAWA	SZ.ONO	20181019

承認	KJ.KATAYOSE	20050105
検図	TY.OMA	20050105
担当	TS.KUMAZAWA	20050105
製図	TS.KUMAZAWA	20050105

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-021360-00	
		製品名	DF1B-2022SCFA	
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL541-0662-1-00	④ 1/1

技書規２３１－１