

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
標準規格																
定 格		電 圧 (1)	1 ~	AC 250 V DC V				適合ケーブル	UL1007 AWG#24 ~ #28							
		電 流 (1)	1 ~	3 A				使用温度範囲	(注1) -30℃ ~ +85℃							
		電 力														
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称			条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT			
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理			ADC DC - 21362 及び 準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○			
2	表 示			同 上					-	-	-	○	○			
3	絶 縁 抵 抗			DC Vで測定し規格値以上のこと。						-	MΩ					
4	接 触 抵 抗	コンタクト		DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○				
		コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ					
5	耐 電 圧			AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					-	-	-					
6	ローレベルサーキット			DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ					
7	ドライサーキット性能			DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-					
8	挿 抜 力	コンタクト		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf					
				規格値を満足すること。						kgf						
9	耐 湿 性	温度 ℃湿度 % 時間で				高湿時		-	MΩ	-						
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後		-	MΩ	-						
10	耐 振 性			周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-					
11	耐 衝 撃 性			加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-					
12	耐 温 度 サ イ ク ル			~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-	-					
13	寿 命	コンタクト		30 回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-	30	mΩ	○	-			
		コンタクト		同 上					-		mΩ		-			
14	耐 腐 食 性			% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-					
15	耐 硫 化 ガ ス 性			ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-					
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性			ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-					
17	圧着部引張強度			AWG#24 1.7					3.6	-	kg	○				
				AWG#26 1.7					2.4	-	kg	○				
				AWG#28 1.7					1.6	-	kg	○				
備考																
(注1) 通電による温度上昇を含む。								製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図			
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。								製品規格表			製品名	DFIB-2428PCF				
								製品コード			CL541-0664-7-					
旧 CL	CL			図 番	SLC4-21362-											
旧 図	SLC4			番												