

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

準処規格							
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 8	AC 250 V DC V	適合ケーブル	被覆外径 $\phi 0.9 \sim \phi 1.9 \text{ mm}$		
	電 流 (1)	1 ~ 8	3 A	使用温度範囲	-35 °C ~ +85 (注1) °C		
	電 力						
	特 殊 性						

性		能						
No.	項目名称	条 件	試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ABC DC -81027 及び準処規格に適合のこと。			-	-	-	○ ○
2	表 示	同 上			-	-	-	○ ○
3	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。		MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○ -
4	接触抵抗	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ	
	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ	
5	耐 電 圧	AC DC 650 V	で1分間印加して電圧破壊のないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○ -
6	ローレベルサーキット	DC 20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			-	-	mΩ	
7	ドライサーキット性能	DC $\mu\text{V}$ で交互に極性を変えて導通があること。			-	-	-	
8	挿 抜 力	コンタクト			-	-	gf	
		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-	-	kgf	
9	耐 湿 性	温度 $40 \pm 2$ °C 湿度 90~95% 96 時間で	高湿時	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。	(乾燥後)				MΩ	○ -
10	耐 振 性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○ -
11	耐 衝 撃 性	加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○ -
12	耐温度サイクル	-55 ~ +85 °C, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○ -
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo 4 項の条件で規格値以下。		-	-	mΩ	-
		コンタクト	同 上		-	-	mΩ	-
14	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなほだしい腐食のないこと。			-	-	-	-
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。			-	-	-	-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。			-	-	-	-

備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む		製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
	この規格表に指定する以外は準処規格に適合のこと。		製 品 規 格 表		製 品 名	DF1BA-8EP-25RC		
旧 CL	CL	図 番	SLC4-81027-		製 品 コード	CL541-0706-5-		
旧 図	SLC4-							

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。  
 (2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

Aug.1.2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved. 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

形別  
配布先  
PCK

JRC 電機株式会社