Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格					
定　格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃　（注2）
	電　圧	AC 250V		適合コネクタ	DF1B-*S-2.5R,　DF1B-*DS-2.5RC DF1B-*ES-2.5RC, DF1B-*DES-2.5RC
	電　流	AWG24 AWG26 AWG28	3A 2A 1A	適合ケーブル	AWG24 : UL1061 AWG26 : UL1061, UL1007 AWG28 : UL1061, UL1007

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	初期：30mΩ以下	○	－
機械的性能	単体挿抜力	□0.636±0.002の鋼製のピンにて規格値を満足すること。	①差込力　4.4　N以下 ②引抜力　0.44 N以上	○	－
	繰り返し動作	50回の抜き差しを行う。	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s²、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → +15～+35 → +85 → +15～+35℃ 時間　30 →　2～3　→　30 →　2～3　min を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－

備考
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。
(注2) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
　　基板搭載後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

承　認	TY.OMA	06.04.10
検　図	HK.UMEHARA	06.04.07
担　当	IO.DENPOUYA	06.04.06
製　図	AH.MIYAZAKI	06.04.06

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-162337-02
		製品名	DF1B-R*FA(06)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL541-　△0　1/1

技書規２３１－１