

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
△						.	△						.
準処規格													
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 6	AC 250 V			適合ケーブル	被覆外径 $\phi 0.9 \sim \phi 1.9 \text{ mm}$					
		電 流 (1)	1 ~ 6	3 A			使用温度範囲	-35℃ ~ +85℃ (注1)℃					
		電 力											
		特 殊 性											
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC -81041 及び準規規格に適合のこと。					-	-	-	○	○	
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-	
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ			
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-		mΩ			
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ			
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-			
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf			
			規格値を満足すること。					-		kgf			
9	耐 湿 性	性	温度40±2℃湿度90~95% 96 時間で				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。	高湿時 (乾燥後)										
10	耐 振 性		周波数10 ~ 55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 Gで2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
11	耐 衝 撃 性		加速度50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-		mΩ		-	
		コンタクト	同 上					-		mΩ		-	
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-	
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-	
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-	
備考													
(注1) 通電による温度上昇を含む							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。							製品規格表		製品名		DF1BA-6DEP-2.5RC		
旧 CL	CL		図 番		SLC4-81041-		製 品 コード		CL541-0720-6-				
旧 図	SLC4-												

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別	配布先
PCK	