

形別 配布先	PCK			

△の数		訂 正 記 事		担当 検図		年 月 日		△の数		訂 正 記 事		担当 検図		年 月 日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
準 処 規 格																
定 格		電 圧 (V)	1 ~ 18	AC 250 V DC V			適合ケーブル	被覆外径 $\phi 0.9 \sim \phi 1.9$ mm								
		電 流 (A)	1 ~ 18	3 A			使用温度範囲	- 35 °C ~ + 85 (注1) °C								
		電 力														
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	A T				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC - 81047 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-				
4	接 触 抵 抗	コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。					-		mΩ						
		コ ン タ ク ト	DC A で測定し規格値以下のこと。					-		mΩ						
5	耐 電 圧		AC 660 V で 1 分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ						
7	ドライサキット性能		DC μ V で交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-						
8	挿 抜 力	コ ン タ ク ト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-		gf						
			規格値を満足すること。							kgf						
9	耐 湿 性	温度 40 ± 2 °C 湿度 90 ~ 95 % 96 時間で				高温時	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-				
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				(乾燥後)								MΩ		
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で 2 時間 × 3 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 G の正弦半波で 3 回 × 3 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
12	耐 温 度 サ イ ク ル		- 55 ~ + 85 °C, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
13	寿 命	コ ン タ ク ト	回の抜き差しを行い No. 4 項の条件で規格値以下。					-		mΩ		-				
		コ ン タ ク ト	同 上					-		mΩ		-				
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-				
(注1) 通電による温度上昇を含む																
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図				
																
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表			製 品 名	DF1BA-18DEP-2.5RC						
旧 CL	CL		-		-		図 番	SLC4-81047-			製 品 コード	CL541-0726-2-				
旧 図	SLC4		-		-		図 番	SLC4-81047-			製 品 コード	CL541-0726-2-				