

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
準処規格																
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 5	AC 250 V DC V		適合ケーブル		端子組立図の指示による								
		電 流 (1)	1 ~ 5	3 A		使用温度範囲		- 35 ℃ ~ + 65 ℃								
		電 力														
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT				
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		* ADC DC - 20539 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○				
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○				
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○					
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
5	耐 電 圧		AC 66 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○					
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-	-	mΩ						
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-						
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-	-	gf						
			規格値を満足すること。					-	-	kgf						
9	耐 湿 性		温度 40±2 ℃湿度 90~95 % 96時間 で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。				高湿時 乾燥後 MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-				
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-				
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-	-	mΩ	-					
		コンタクト	同 上					-	-	mΩ	-					
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-	-					
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-	-					
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-	-					
備考																
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製 図		担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図			
							製品規格表		製品名		DFIB-5ES-25RC					
旧 CL	CL	-	-	-	-	-	図 番	SLC4-20539-		製 品 コード	CL541-0323-6-					
旧 図	SLC4	-	-	-	-	-	図 番	SLC4-20539-		製 品 コード	CL541-0323-6-					

注 (1) 「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

技書規122