

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						.		△						.	
△						.		△						.	
準処規格															
定格		電圧 ⁽¹⁾	1~3	AC 250V DC V				適合ケーブル							
		電流 ⁽¹⁾	1~3	3 A				使用温度範囲		-35℃~+85(注1)℃					
		電力													
		特殊性													
性 能															
No	項目名称		条 件					試験規格		最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC 063-020549-01及び準拠規格に適合のこと。							-	-	-	○	○	
2	表 示		同 上							-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。					MIL-STD-1344	1000	-	-	MΩ	○		
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。							-	-	mΩ			
	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。							-	-	mΩ			
5	耐 電 圧		AC 063 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					MIL-STD-1344	-	-	-	-	○		
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。							-	-	mΩ			
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。							-	-	-			
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。							-	-	-			
			規格値を満足すること。									-	-		
9	耐 湿 性		温度40±2℃湿度90~95% 96 時間で					高湿時			-	MΩ	-		
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。					(乾燥後)	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-	
10	耐 振 性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度490m/s ² の正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。							-	-	mΩ	-		
		コンタクト	同 上							-	-	mΩ	-		
14	耐 腐 食 性		%時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。							-	-	-	-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。							-	-	-	-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。							-	-	-	-		
備 考	(注1)通電による温度上昇を含む							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
								INC 93.9.1 白石	INC 93.9.1 後藤	INC 93.9.1 小間		INC 93.9.2 山本			
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製 品 規 格 表		製品名	DFIB-3EP-2.5RC				
旧 CL	CL	-		-		図 番	SLC4-020549-01		製 品 コード	CL 541-0333-0-					
旧 図	SLC4-		-		-										

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目