

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日	
△						..		△						..	
△						..		△						..	
準処規格															
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 18	AC 250V DC V			適合ケーブル								
		電 流 (1)	1 ~ 18	3 A			使用温度範囲		-35℃ ~ +85℃						
		電 力							(注1)						
		特 殊 性													
性 能															
No	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格		最小	最大	単位	QT	AT		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC3-84409 及び準規規格に適合のこと。						-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上						-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○			
4	接 触 抵 抗	単位 コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○			
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-		mΩ				
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○			
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						-		mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。						-		gf				
			規格値を満足すること。								kgf				
9	耐 湿 性		温度40±2℃湿度90~95% 96時間で				高湿時	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-		
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後								
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 Gで2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85℃, 5サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
13	寿 命	単位 コンタクト	50 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○	-		
		コンタクト	同 上						-		mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		5時間 48時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	○	-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		10 ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	○	-		
備 考															
この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図				
						製品規格表		製品名	DFIB-18DP-2.5DS(01)						
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-84409-		製 品 コード	CL 541-0636-1-01							
旧 図	SLC4	-	-												

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目