

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日	
△								△							
△								△							
標準規格															
定格		電圧 (V)	1 ~ 6	AC 250 V			適合ケーブル								
		電流 (A)	1 ~ 6	DC	3 A			使用温度範囲		-35℃ ~ +85℃					
		電力								(注1)					
		特殊性													
性能															
No.	項目名称		条件				試験規格		最小	最大	単位	QT	AT		
1	形状・材質・処理		APC3-84411及び標準規格に適合のこと。						-	-	-	○	○		
2	表示		同上						-	-	-	○	○		
3	絶縁抵抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○			
4	接触抵抗	接触抵抗	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○			
		接触抵抗	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-		mΩ				
5	耐電圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○			
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						-		mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-				
8	挿抜力	接触抵抗	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。						-		gf				
		挿抜力	規格値を満足すること。						-		kgf				
9	耐湿性		温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。				高湿時 乾燥後 MIL-STD-1344		-	1000	-	MΩ	○	-	
10	耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
11	耐衝撃性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
12	耐温度サイクル		-55 ~ +85℃, 5サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
13	寿命	単位 接触抵抗	50 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○	-		
		接触抵抗	同上						-		mΩ				
14	耐腐食性		5 %の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。 48 時間						-	-	-	○	-		
15	耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-				
16	耐亜硫酸ガス性		10 ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。 96 時間						-	-	-	○	-		
備考															
(注1)通電による温度上昇を含む							製図	担当	検図	査閲	承認	出図			
							INC 32.4.23 後藤	INC 32.4.23 後藤	INC 32.4.23 小間		INC 32.4.23 上野				
この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。							製品規格表		製品名	DFIB-6DP-2.5DSA (01)					
旧CL	CL		-		図番	SLC4-84411-		製品コード	CL 541-0652-8-01						
旧図	SLC4		-												

注(1)「-」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目