

△の数		訂正記事		担当検図		年月日		△の数		訂正記事		担当検図		年月日	
△						.		△						.	
△						.		△						.	
準処規格															
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 32		AC 250V DC V				適合ケーブル						
		電 流 (1)	1 ~ 32		2 A				使用温度範囲		-30 ℃ ~ +85 (注1) ℃				
		電 力							適合ソケット		DF11-32DS-2C				
		特 殊 性													
性 能															
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格		最小	最大	単位	QT	AT		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC - 84479 及び準拠規格に適合のこと。						-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上						-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○			
4	接 触 抵 抗	単位 コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○			
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。						-		mΩ				
5	耐 電 圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○			
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						-		mΩ				
7	ドライサキット性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。						-						
			規格値を満足すること。												
9	耐 湿 性		温度40±2℃湿度90~95% 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。				MIL-STD-1344			-	MΩ		-		
							乾燥後		1000	-	MΩ	○	-		
10	耐 振 性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみ がないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。						-	-	-		-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 ℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						-	-	-	○	-		
13	寿 命	単位 コンタクト	30 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。						-	30	mΩ	○	-		
		コンタクト	同 上						-		mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-		
(注1) 通電による温度上昇を含む															
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図			
							INC '92.5.18 白石	INC '92.5.18 白石	INC '92.5.19 小間		INC '92.5.19				
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表				製 品 名	DF11-32DP-2DSA (08)			
旧 CL	CL		-		図 番	SLC4-84479-		製 品 コード	CL543-0531-6-08						
旧 図	SLC4-		-												

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 規定試験 AT: 製品検査 ○: 満点項目

技書規122