

適用規格					
定 格 △ 2	使用温度範囲	-40℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	40%～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40%～ 70%（注3）	
	電 圧	AC/DC 250V	適合コネクタ	DF11-**DEP-2C	
	電 流	AWG24：2.5A AWG26：2.0A AWG28：1.0A	適合電線	AWG 24～28	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	30mΩ 以下	○	—
機 械 的 性 能 △ 2	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3方向 各2時間試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 10～ 15 → 30 → 10～ 15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗：30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含みます。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512（対応規格 JIS C 5402）を適用している。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△ 2	2	DIS-H-00004374	TS.MIYAKI	SZ.ONO	20181102
			承認	KJ.KATAYOSE	20050105
			検 図	TY.OMA	20050105
			担 当	IO.DENPOUYA	20050105
			製 図	IO.DENPOUYA	20050105
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-083343-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF11-EP2428PCF	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL543-0615-4-00	△ 1/1