

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
準 処 規 格													
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 15	AC 250 V DC		適合ケーブル	被覆外径 MAX $\phi 1.9\text{mm}$						
		電 流 (1)	1 ~ 15	3 A		使用温度範囲	-35℃ ~ +85(注)℃						
		電 力											
		特 殊 性											
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADG DC - 81034 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-		
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ				
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ				
5	耐 電 圧		AC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。 1mA				-	-	mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-	-	gf				
			規格値を満足すること。				-	-	kgf				
9	耐 湿 性	温度40±2℃湿度90~95% 96時間で			高湿時	MIL-STD-1344	-	-	MΩ		-		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後		1000	-	MΩ	○	-		
10	耐 振 性		周波数10 ~ 55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 Gで2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				-	-	mΩ		-		
		コンタクト	同 上				-	-	mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。 時間				-	-	-		-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-		
備 考													
(注1)通電による温度上昇を含む						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
						INC 2.10.24 橋本信	INC 2.10.24 橋本信	INC 2.10.24 小間		INC 2.10.25 山本			
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製品名		DF1BA-15EP-2.5RC			
旧 CL	CL		-		図 番	SLC4-81034-		製 品 コード	CL541-0713-0-				
旧 図	SLC4		-										

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別
配布先

PC/K