

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△				..	△				..
△				..	△				..

準 処 規 格						
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 22	AC 250 V DC V		適合ケーブル	
	電 流 (1)	1 ~ 22	2 A		使用温度範囲	-30 ℃ ~ +85 (注1) ℃
	電 力					
	特 殊 性					

性 能									
No.	項 目 名 称	条 件	試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC3 - 83337 及び 準拠規格に適合のこと。		-	-	-	○	○	
2	表 示	同 上		-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗	DC 500 V で測定し規格値以上のこと。	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○		
4	接 触 抵 抗	コンタクト DC A で測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ			
	コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。		-	-	mΩ			
5	耐 電 圧	AC 650 V で1分間印加して電圧破壊のないこと。	MIL-STD-1344	-	-	-	○		
6	ローレベルサーキット	DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。		-	-	mΩ			
7	ドライサージ性能	DC μV で交互に極性を変えて導通があること。		-	-	-			
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。		-	gf			
			規格値を満足すること。		-	kgf			
9	耐 湿 性	温度40 ± 2 ℃ 湿度90 ~ 95% 96 時間で	高湿時	MIL-STD-1344	-	MΩ		-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。	乾燥後		1000	MΩ	○	-	
10	耐 振 性	周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間 × 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		-	-	-			
11	耐 衝 撃 性	加速度 G の正弦半波で 回 × 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		-	-	-			
12	耐 温 度 サ イ ク ル	~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		-	-	-			
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		-	mΩ		-	
		コンタクト	同 上		-	mΩ		-	
14	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-			
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-			
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。		-	-	-			

備 考	(注1)通電による温度上昇を含む				製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
					INC 3. 5. 27 白石	INC 3. 5. 28 花見	INC 91.12.10 小関		INC 91.12.11 山本	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。				製 品 規 格 表			製 品 名	DF11-22DEP-20	
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-83337 -	製 品 コード	CL 543-0628-6-			
旧 図	SLC4	-	-							

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別 配布先
PCK
AMC