

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						.	△						.	
△						.	△						.	
準処規格														
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 12	AC 250 V DC V			適合ケーブル	被覆外径 $\phi 0.9 \sim \phi 1.9$ mm						
		電 流 (1)	1 ~ 12	3 A			使用温度範囲	-35 °C ~ +85 (注1) °C						
		電 力												
		特 殊 性												
性 能														
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ABC DC - 81044 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	-		
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ				
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。					-	-	mΩ				
5	耐 電 圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-	-	mΩ				
7	ドライサキット性能		DC μ Vで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。					-	-	gf				
			規格値を満足すること。					-	-	kgf				
9	耐 湿 性		温度40±2 °C湿度90~95% 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。	高湿時 (乾燥後)	MIL-STD-1344	1000	-	-	MΩ		-			
							-	-	MΩ	○	-			
10	耐 振 性		周波数10 ~ 55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度 G で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55 ~ +85 °C, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
13	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。					-	-	mΩ		-		
		コンタクト	同 上					-	-	mΩ		-		
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
							INC 1.12.25 橋本信	INC 1.12.25 橋本信	INC 2.6.1 佐藤雄	INC 2.6.1 佐藤雄	INC 2.6.1 山本			
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製品名		DF1BA-12DEP-2.5RC			
旧 CL	CL		-		図 番	SLC4-81044-		製 品 コード	CL541-0723-4-					
旧 図	SLC4-		-											

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目