

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△						..	△						..	
△						..	△						..	
準 処 規 格														
定 格		電 圧 (1)	1-12	AC 250 V DC V				適合ケーブル						
		電 流 (1)	1-12	2 A				使用温度範囲		(注1)-30℃~+85℃				
		電 力												
		特 殊 性												
性 能														
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT		
1	形状・材質・処理		ADC DC 3-71535 及び準拠規格に適合のこと。					-	-	-	○	○		
2	表 示		同 上					-	-	-	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○			
4	接触抵抗	単位	コンタクト		DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○			
		コンタクト		DC Aで測定し規格値以下のこと。			-		mΩ					
5	耐 電 圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○			
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-		mΩ				
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。					-	-	-				
8	挿 抜 力	コンタクト		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					-					
				規格値を満足すること。										
9	耐 湿 性	温度 40±2℃湿度 90~95% 96 時間で				高湿時	MIL-STD-1344		-	MΩ		-		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後		500	-	MΩ	○	-		
10	耐 振 性		周波数 10~55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
11	耐 衝 撃 性		加速度 490 m/s ² の正弦半波で3回×3方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344	-	-	-	○	-		
13	寿 命	単位	コンタクト		30 回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	-		
		コンタクト		同 上			-		mΩ					
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。					-	-	-		-		
備考														
(注1)通電による温度上昇を含む							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図		
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							INC 93.5.31 三浦		INC 93.5.31 三浦		INC 93.6.1 小関		INC 93.6.2 三浦	
							製品規格表						製品名	
旧 CL	CL		-		図 番	SLC4-71535-		製 品	CL543-0702-7-					
旧 図	SLC4		-											

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

技書規122