

△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日		△の数		訂正記事		担当	検図	年 月 日		
△						.		△						.		
△						.		△						.		
標準規格																
定 格		電 圧 (1)	1 ~ 16	AC 250V DC V				適合ケーブル								
		電 流 (1)	1 ~ 16	2 A				使用温度範囲		- 30 °C ~ + 85 (注1) °C						
		電 力				適合ソケット		DF11-16DS-2C								
		特 殊 性														
性 能																
No.	項 目 名 称		条 件				試 験 規 格		最小	最大	単位	QT	AT			
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC 3-20821 及び 標準規格に適合のこと。						-	-	-	○	○			
2	表 示		同 上						-	-	-	○	○			
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。				MIL-STD-1344		1000	-	MΩ	○				
4	接 触 抵 抗	単位 コンタクト	DC 0.1 A で測定し規格値以下のこと。				MIL-STD-1344		-	30	mΩ	○				
		コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。						-		mΩ					
5	耐 電 圧		AC 650 V で 1 分間印加して電圧破壊のないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○				
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。						-		mΩ					
7	ドライサキット性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。						-	-	-					
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。						-							
			規格値を満足すること。													
9	耐 湿 性		温度 40 ± 2 °C 湿度 90 ~ 95 % 96 時間で				高湿時	MIL-STD-1344	1000	-	MΩ		-			
			絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後			MΩ	○	-				
10	耐 振 性		周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度で 2 時間 × 3 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				MIL-STD-1344		-	-	-	○	-			
11	耐 衝 撃 性		加速度 の正弦半波で 回 × 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						-	-	-		-			
12	耐 温 度 サ イ ク ル		- 55 ~ + 85 °C, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。						-	-	-	○	-			
13	寿 命	単位 コンタクト	50 回の抜き差しを行い No. 4 項の条件で規格値以下。						-	30	mΩ	○	-			
		コンタクト	同 上						-		mΩ		-			
14	耐 腐 食 性		5 時間 48 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	○	-			
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-		-			
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		10 ppm 96 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。						-	-	-	○	-			
備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む						製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図				
							INC '93.1.29 白石	INC '93.1.29 花見	INC '93.1.30 小間		INC '93.1.30 山本					
	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。						製 品 規 格 表			製 品 名		DF11-16DP-2DSA(0)				
旧 CL	CL	-	-	図 番	SLC4-20821-		製 品 コード	CL543-0523-8-01								
旧 図	SLC4	-	-													

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

技書規122