

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
標準規格													
定格		電圧 (V)	- ~ -	AC ~ V	—		適合ケーブル	UL STYLE 1007 AWG 24,26,28					
		電流 (A)	- ~ -	— A	—		使用温度範囲	— °C ~ — °C					
		電力	—				適合端子品名	DFIB-2428SC, DFIB-2428SCA					
		特殊性	—										
性能													
No.	項目名称		条件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC3-80106 及び準拠規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○	
2	表示		同上				—	—	—	—	○	○	
3	絶縁抵抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	—	MΩ	—	—	
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
5	耐電圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	—	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				—	—	—	—	—	—	
8	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				—	—	—	gf	—	—	
			規格値を満足すること。				—	—	—	kgf	—	—	
9	耐湿性	温度	℃	湿度	%	時間で	高湿時	—	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。						乾燥後	—	—	MΩ	—	—
10	耐振性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
11	耐衝撃性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
12	耐温度サイクル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
13	寿命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	同上				—	—	—	mΩ	—	—	
14	耐腐食性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
15	耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
16	耐亜硫酸ガス性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
17	圧着コンタクトの引張強度		AWG 24				—	3.6	—	kgf	○	—	
			AWG 26				—	2.4	—	kgf	○	—	
			AWG 28				—	1.6	—	kgf	○	—	
備考	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製図	担当	検図	査閲	承認	出図	
							製品規格表						製品名
旧CL	CL	—				図番	SLC4-80106-		製品コード	CL550-0209-1-			
旧図	SLC4	—				図番							

形別配布先

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。
注(2)QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

技書規122

ヒロセ電機株式会社