

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






製品名	製品コード	極数	A	B
A1- 6PA-2.54DS(71)	CL619-0001-7-71	6	7.62	5.08
A1- 8PA-2.54DS(71)	CL619-0016-4-71	8	10.16	7.62
A1-10PA-2.54DS(71)	CL619-0002-0-71	10	12.70	10.16
A1-12PA-2.54DS(71)	CL619-0003-2-71	12	15.24	12.70
A1-14PA-2.54DS(71)	CL619-0004-5-71	14	17.78	15.24
A1-16PA-2.54DS(71)	CL619-0005-8-71	16	20.32	17.78
A1-18PA-2.54DS(71)	CL619-0006-0-71	18	22.86	20.32
A1-20PA-2.54DS(71)	CL619-0007-3-71	20	25.40	22.86
A1-24PA-2.54DS(71)	CL619-0008-6-71	24	30.48	27.94
A1-26PA-2.54DS(71)	CL619-0009-9-71	26	33.02	30.48
A1-30PA-2.54DS(71)	CL619-0010-8-71	30	38.10	35.56
A1-34PA-2.54DS(71)	CL619-0011-0-71	34	43.18	40.64
A1-40PA-2.54DS(71)	CL619-0012-3-71	40	50.80	48.26
A1-50PA-2.54DS(71)	CL619-0013-6-71	50	63.50	60.96
A1-60PA-2.54DS(71)	CL619-0014-9-71	60	76.20	73.66
A1-64PA-2.54DS(71)	CL619-0015-1-71	64	81.28	78.74

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 34芯以上は、リブが左右に追加されます。また、極数により右に移動することがあります。
2 ( ) 内寸法は、参考値を示します。

推奨基板寸法図



△1 紙図面を電子データ化

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	PBT樹脂	クロ △1
2, 3	黄銅	接触部 : 金めっき 0.2μm min ディップ部 : 純すずめっき 2μm min 下地 : ニッケルめっき 2.5μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	FREE	△1	2	DIS-F-00015681	YU.NAKADA	HT.YAMAGUCHI	20221021

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KJ.KATAYOSE	20050105
CHECKED	HS.OKAWA	20050105
DESIGNED	KT.DOI	20050105
DRAWN	KT.DOI	20050105

DRAWING NO. ADC-071468-71-21
PART NO. A1-*PA-2.54DS(71)
CODE NO. CL619
△1 1/1