

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						

準処規格													
定 格	電 圧 (1)	1 ~ 32	AC 250 V DC V			適合ケーブル							
	電 流 (1)	1 ~ 32	2 A			使用温度範囲		-30 ℃ ~ +85 (注1) ℃					
	電 力												
	特 殊 性												

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理		ADC DC 3-83342 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表 示		同 上				-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 V で測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	
4	接触抵抗	コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
		コンタクト	DC A で測定し規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
5	耐 電 圧		AC DC 650 V で1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-1344	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット		DC 20mV 以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-	-	mΩ		
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-	-	gf		
			規格値を満足すること。				-	-	kgf		
9	耐 湿 性		温度40±2 ℃湿度90~95% 96 時間で 絶縁抵抗は規格値以上のこと。			高湿時 乾燥後 MIL-STD-1344	-	-	MΩ	○	-
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
11	耐 衝 撃 性		加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
12	耐 温 度 サ イ ク ル		~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-		-
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-	-	mΩ		-
		コンタクト	同 上				-	-	mΩ		-
14	耐 腐 食 性		% 塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-		-

備 考	(注1)通電による温度上昇を含む					製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 国
						INC 3.5.27 白石	INC 3.5.28 花見	INC '91.12.10 小関		INC '91.12.11 山本	
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。					製 品 規 格 表		製品名	DF11-32DEP-2C		
旧 CL	CL	-	-	-	図 番	SLC4-83342-		製 品 コード	CL 543-0633-6-		
旧 図	SLC4	-	-	-							

注(1)「~」はコンタクトNo.を表す。

(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目