



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。










製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL543-0682-1-57	DF11C- 4DP-2V(57)	4	2	8.5	8.7
CL543-0683-4-57	DF11C- 6DP-2V(57)	6	4	10.5	10.7
CL543-0684-7-57	DF11C- 8DP-2V(57)	8	6	12.5	12.7
CL543-0685-0-57	DF11C-10DP-2V(57)	10	8	14.5	14.7
CL543-0686-2-57	DF11C-12DP-2V(57)	12	10	16.5	16.7
CL543-0687-5-57	DF11C-14DP-2V(57)	14	12	18.5	18.7
CL543-0688-8-57	DF11C-16DP-2V(57)	16	14	20.5	20.7
CL543-0689-0-57	DF11C-18DP-2V(57)	18	16	22.5	22.7
CL543-0690-0-57	DF11C-20DP-2V(57)	20	18	24.5	24.7
CL543-0691-2-57	DF11C-22DP-2V(57)	22	20	26.5	26.7
CL543-0692-5-57	DF11C-24DP-2V(57)	24	22	28.5	28.7
CL543-0693-8-57	DF11C-26DP-2V(57)	26	24	30.5	30.7
CL543-0694-0-57	DF11C-28DP-2V(57)	28	26	32.5	32.7
CL543-0695-3-57	DF11C-30DP-2V(57)	30	28	34.5	34.7
CL543-0696-6-57	DF11C-32DP-2V(57)	32	30	36.5	36.7
CL543-0697-9-57	DF11C-40DP-2V(57)	40	38	44.5	44.7

△2△3 推奨パターン（２：１）



注 1 ：▨ の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、
コネクタの端子とショートする可能性があります。
2 ：リード平坦度は、金具を含めて０．１mm以内とします。
△2△3 ：推奨メタルマスク厚 ：０．１５~０．２mm
推奨メタルマスク開口率：１００％

部番	材質	処理，備考
2	ポリアミド樹脂	BEIGE，UL94V-0
1	黄 銅	表面：金めっき 0.2μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min


部番	材質	処理，備考
6	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
5	PS △2	エンボステープ，CLEAR
4	ポリアミド樹脂	吸着キャップ，BLACK
3	黄 銅	表面：すずめっき 1μm min


UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	△2 5	DIS-H-00011128	TS.MIYAKI	SZ.ONO	20211006

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	承認：TY.OMA	20050804	図番：ADC3-163554-02
	検図：HK.UMEHARA	20050804	製品名：DF11C-*DP-2V(57)
	設計：NS.HIROSE	20050804	製品コード：CL543-
	製図：NS.HIROSE	20050804	△2 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







製品名	極数	D	E	F	G	H	2
DF11C- 4DP-2V(57)	4	24.0	——	11.5	13.2	24.4	
DF11C- 6DP-2V(57)	6	24.0	——	11.5	15.2	24.4	
DF11C- 8DP-2V(57)	8	24.0	——	11.5	17.2	24.4	
DF11C-10DP-2V(57)	10	32.0	28.4	14.2	19.2	32.4	
DF11C-12DP-2V(57)	12	32.0	28.4	14.2	21.2	32.4	
DF11C-14DP-2V(57)	14	44.0	40.4	20.2	23.2	44.4	
DF11C-16DP-2V(57)	16	44.0	40.4	20.2	25.2	44.4	
DF11C-18DP-2V(57)	18	44.0	40.4	20.2	27.2	44.4	
DF11C-20DP-2V(57)	20	44.0	40.4	20.2	29.2	44.4	
DF11C-22DP-2V(57)	22	44.0	40.4	20.2	31.2	44.4	
DF11C-24DP-2V(57)	24	56.0	52.4	26.2	33.2	56.4	
DF11C-26DP-2V(57)	26	56.0	52.4	26.2	35.2	56.4	
DF11C-28DP-2V(57)	28	56.0	52.4	26.2	37.2	56.4	
DF11C-30DP-2V(57)	30	56.0	52.4	26.2	39.2	56.4	
DF11C-32DP-2V(57)	32	56.0	52.4	26.2	41.2	56.4	
DF11C-40DP-2V(57)	40	72.0	68.4	34.2	49.2	72.4	

リール形状



注4 1リール500個梱包
5 引き出し始め15BOXと終り10BOXに空部を設けます。
6 M部送り穴は 32，44，56，72mm幅テープに設けます。
7 リールをポリエチレン包装し、乾燥剤を入れた防湿梱包品になります。
8 開封後、168時間以上保管する場合は、防湿梱包状態にて保管して下さい。
9 嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。





品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL543-****-*-57
品名	DF11C-*DP-2V(57)
納入数量	500個
納入者	ヒロセ電機株式会社

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC3-163554-02
	PART NO.	DF11C-*DP-2V(57)
	CODE NO.	CL543- 2 2/2