





訂正記事		訂正記事	
Δの数 COUNT	設 BY	設 BY	検 CHKD
年月日 DATE	年月日 DATE	年月日 DATE	年月日 DATE
△		△	
△		△	
△		△	



图法推梁基板尺寸



1 () 内には、は、参考値を示します。

1	PBT樹脂	ク口	UL94V-0	2	黄銅	接 触 部 : 金めっき 0.2μm min デ ィ 7 部 : 銅すずめっき 2μm min 下 地 : ニッケルめっき 2.5 μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考	
備 考						
REMARKS						
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO. ADC3-018124-21	製品名 PART NO. A1-40PA-2.54DSA(71)		製図 DRAWN HIF 04.05.17 鈴木	
 尺 度 SCALE 2 : 1 単位 UNITS mm		 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		設計 DESIGNED HIF 04.5.17 大川		検 査 CHECKED HIF 04.5.17 大川
				承認 APPROVED HIF 04.5.17 大川		出 図 RELEASED
				コード CODE NO. CL619-0032-0-71		1 / 1