

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.

準 処 規 格														
定 格	電 圧 (1)	1-16	AC 250 V			適合ケーブル								
	電 流 (1)	1-16	2 A			使用温度範囲		(注1)-30℃~+85℃						
	電 力													
	特 殊 性													

性 能											
No.	項 目 名 称		条 件		試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC 3-71537 及び準規格に適合のこと。			-	-	-	○	○	
2	表 示		同 上			-	-	-	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。		MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○		
4	接触抵抗	単位	コンタクト DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○		
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			-		mΩ			
5	耐 電 圧		AC DC 650 Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○		
6	ローレベルサーキット		DC 20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			-		mΩ			
7	ドライサキット性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。			-	-	-			
8	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。			-					
		規格値を満足すること。									
9	耐 湿 性	温度40±2℃湿度90~95% 96 時間で			高温時		-	MΩ		-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			(乾燥後)	MIL-STD-1344	500	-	MΩ	○	-
10	耐 振 性		周波数10~55 Hz, 全振幅1.5 mm, 加速度で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
11	耐 衝 撃 性		加速度490m/s ² の正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
12	耐 温 度 サ イ ク ル		-55~+85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-	
13	寿 命	単位	コンタクト 30 回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	-	
		コンタクト	同 上			-		mΩ		-	
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-		-	

備 考	(注1)通電による温度上昇を含む				製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
					INC 93.5.31 三浦	INC 93.5.31 三浦	INC 93.6.1 小間		INC 93.5.2 山手	
	この規格表に指定する以外は準規格に適合のこと。				製 品 規 格 表			製品名	DF11-16DEP-2A	
旧 CL	CL			図 番	SLC4-71537-		製 品 コード	CL543-0704-2-		
旧 図	SLC4-									

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目