

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲		20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）
	電 圧		AC/DC 50V	適合コネクタ	DF57H-6P-1. 2V(##)
	UL・ C-UL 定格 △2	電圧	AC/DC 29V	適合圧着端子	DF57-****SCF
		電流	AWG26～28：1. 5A		
	使用温度範囲		-35℃～ +75℃（注1）	電 流	AWG26:1. 5A AWG28:1. 5A AWG30:1. 0A AWG32:0. 8A AWG34:0. 5A
性 能					
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○ ○
	表示	目視にて確認する。			○ ○
電 氣 的 性 能	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。		100 MΩ 以上	○ -
	耐電圧	AC 500Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ -
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。		①絶縁抵抗：100 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		①絶縁抵抗：100 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ -
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 梱包状態の未使用品に適用。					
	△の数	訂正記事		設計	検図 年月日
△2	1	DIS-H-00013960		HK. HAYASHI	SZ. ONO 20220616
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。				承認	KI. AKIYAMA 20120510
				検 図	HK. UMEHARA 20120510
				担 当	TS. KUMAZAWA 20120510
				製 図	TS. KUMAZAWA 20120510
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-344747-00-00	
 製品規格表 ヒロセ電機株式会社			製品名	DF57AH-6S-1. 2C	
			製品コード	CL0666-0111-2-00	△2 1/1