

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃ (注1)		保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)		保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	適合コネクタ	DF61-2S-2.2C		UL, C-UL 定格 ③	電圧	AC/DC 350V
	電 圧	AC/DC 350V			電流	AWG28 : 3.0A AWG26 : 3.2A AWG24 : 4.0A AWG22 : 5.0A
	電 流	AWG28 : 3.0A AWG26 : 3.2A AWG24 : 4.0A AWG22 : 5.0A				
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構 造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認する。		○	○	
電 氣 的 性 能	低電圧, 低電流下の 接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	10 mΩ 以下	○	—	
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ 以上	○	—	
機 械 的 性 能	耐電圧	AC 1700 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—	
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 20.0 N以下 引抜力 0.5 N以上	○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
環 境 的 性 能	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部: ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部: 150～180℃ 90～120秒 【手はんだの場合】 はんだごて温度 350±10℃, 3秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し、端子に力は加えないこと。	外觀の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—	
	はんだ付け性	はんだ温度 245 °C, 浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。	○	—	
備考						
(注1) 通電時の温度上昇を含む。						
(注2) 結露のないこと。						
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。						
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
③	1	DIS-H-00005315	SN. MIWA	SZ. ONO	20191004	
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。				承認	KI. AKIYAMA	20111217
				検 図	OM. MIYAMOTO	20111217
				担 当	TT. OHSAGO	20111217
				製 図	TT. OHSAGO	20111217
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-336115-23-03		
<b>HRS</b>	製品規格表		製品名	DF61-2P-2.2V (23)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL666-5001-1-23	③ 1/1	