




Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




端子No.1マーク

推奨パターン、メタルマスク寸法図

推奨メタルマスク厚：0.1mm



嵌合状態図(FREE)



HRSマーク


CAV No. 表示

注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mmとなります。
2. フレキ基板に実装する際は問い合わせ下さい。


3	黄銅 $\triangle$	表面：スズめっき1 μ m MIN	6	PS	リール
2	銅合金	表面：スズめっき1 μ m MIN	5	ポリエステル	カバーテープ
1	ポリアミド樹脂	BLACK, UL94V-0	4	PS	エンボステープ
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10 : 1	$\triangle$ の数 5	訂 正 記 事 DIS-H-00003936	設 計 HK. HAYASHI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KI. AKIYAMA	14. 07. 02	図 番 :	ADC3-356474-01
		検 図 : HK. UMEHARA	14. 07. 02	製品名 :	DF52-10S-0.8H(21)
		設 計 : TH. YOSHIZAWA	14. 07. 02	製品コード	CL668-0008-6-21
		製 図 : TH. YOSHIZAWA	14. 07. 02		
					検 図 SZ. ONO
					年月日 18. 06. 20

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ寸法図 (FREE)



引き出し方向



テーピング仕様 (FREE)



注3. 1リール 5000個巻きとなります。

4. ()内の寸法は参考寸法です。

5 JIS C 0806に基づいています。(自動実装部品のパッケージング)

6 Lot No. は、下図の構成となります。


100 7010

リール連番表示 (生産順)

0 (固定)

極数 (例: 10芯の場合は10)


リール形状 (FREE)



品目ラベル詳細

Lot No.	100 7010
CL Code	CL668-0008-6-21
品名 (Part Number)	DF52-10S-0.8H(21)
数量 (Qty)	5000 個(Pcs)
ヒロセ電機 (株)	

鉛フリークリームはんだ温度プロフィール (推奨)



リフロー回数: 2回

温度は端子リード部にて測定しています。

クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

HRS

DRAWING NO.	ADC3-356474-01
PART NO.	DF52-10S-0.8H(21)
CODE NO.	CL668-0008-6-21

2/2