

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




①カン合断面図（１０：１）



	FX10A(B)−**S−SV(**)	
	5 A	6 B
FX10A(B)−**P−SV(**)	4	4.3+0.2/−0.127
FX10A(B)−**P−SV1(**)	5	5.3±0.127
FX10A(B)−**P−SV2(**)	6	6.0±0.127
FX10A(B)−**P−SV3(**)	7	7.0±0.127
FX10A(B)−**P−SV4(**)	8	8.0±0.127

推奨ランドパターン寸法図

（推奨メタルマスク厚：０．15mm）



注　１．本製品のSMTリードの平坦度は０．１以下です。
２．本製品には基板実装上の極性はありません。
3 吸着エリアの参考範囲を ▨ に示します。
４．本製品の納入形態はエンボス梱包とし、参考例をPage　2に示します。
5 リード間寸法を示します。
6 基板間寸法を示します。
７．（　）内寸法は、参考値を示します。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
6	PET樹脂	トップカバーテープ
5	ポリスチレン	エンボスキャリアテープ
4	りん青銅	リード部：　金めっき 0.03μm MIN 下地　：ニッケルめっき 1.3μm MIN
3	りん青銅	接触部：　金めっき 0.76μm MIN リード部：　金めっき 0.03μm MIN 下地　：ニッケルめっき 1.3μm MIN
2	LCP	ベージュ，UL94V−0
1	LCP	ベージュ，UL94V−0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	4:1	1	2	DIS-F-00002745	MT. ITANO	HT. YAMAGUCHI	17.10.19

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HS. OKAWA	14.03.14
CHECKED	HS. OKAWA	14.03.14
DESIGNED	TY. EDAGAWA	14.03.14
DRAWN	TY. EDAGAWA	14.03.14

DRAWING NO.	ADC3-354568-01
PART NO.	FX10A-144P-SV2(83)
CODE NO.	CL570-0056-7-83

1/2


HRS DRAWING FOR REFERENCE


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


⚠1エンボス梱包図（２：１）

（一例を示す）


引き出し方向







リール状態寸法図（Free）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注　８．１リールの製品梱包数は９００個とします。
　　９．引き出し始めと終わりの１０ポケット以上は空ポケットになります。
　１０．本製品にはエンボスキャリヤテープ梱包上の極性はありません。

HRS	DRAWING NO.	ADC3-354568-01
	PART NO.	FX10A-144P-SV2(83)
	CODE NO.	CL570-0056-7-83 ⚠1 2/2