










Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨基板パターン図(FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



メタルマスク開口部推奨加工図
(メタルマスク厚: 0.15mm)



- 注1. 1リール 450個巻きとなります。
2. ()内の寸法は参考寸法です。
3. JIS C 0806に基づいています。(自動実装部品のハッケーシ'ンク')
4. 自動実装時の吸着エリアとなります。
5. UL(ファイルNo. E52653)
C-UL(ファイルNo. E52653)
TUV(認証No. R50372836)認定品



3	PA	UL94V-0<BLACK>			
2	銅合金	接触部 : 金めっき 0.76μm MIN	6	PS	Reel , Black
		接触部先端 : 金めっき 0.05μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ
		リード部 : 金めっき 0.05μm MIN			
		下地 : ニッケルめっき 1.27μm MIN			
1	LCP	UL94V-0<BLACK>	4	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00006191	DESIGNED TS.MIYAKI	CHECKED SZ.ONO	DATE 20200803
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA	20170123	DRAWING NO. ADC-374749-52-00			
		CHECKED : YN. TAKASHITA	20170123	PART NO. DF63SF-2P-7.92TV<52>			
		DESIGNED : SANGMUK. LIM	20170123	CODE NO. CL680-0704-0-52			
		DRAWN : SANGMUK. LIM	20170123	1/2			

