


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△				. .
△				. .
△				. .

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△				. .
△				. .
△				. .








HRS DRAWING FOR REFERENCE

推奨基板寸法図



製品名	製品コード	極数	A	B
A2- 1PA-2.54DS(71)	CL620-0001-7-71	1	2.24	——
A2- 2PA-2.54DS(71)	CL620-0002-0-71	2	4.78	2.54
A2- 3PA-2.54DS(71)	CL620-0003-2-71	3	7.32	5.08
A2- 4PA-2.54DS(71)	CL620-0004-5-71	4	9.86	7.62
A2- 5PA-2.54DS(71)	CL620-0005-8-71	5	12.40	10.16
A2- 6PA-2.54DS(71)	CL620-0006-0-71	6	14.94	12.70
A2- 7PA-2.54DS(71)	CL620-0007-3-71	7	17.48	15.24
A2- 8PA-2.54DS(71)	CL620-0008-6-71	8	20.02	17.78
A2- 9PA-2.54DS(71)	CL620-0009-9-71	9	22.56	20.32
A2-10PA-2.54DS(71)	CL620-0010-8-71	10	25.10	22.86
A2-11PA-2.54DS(71)	CL620-0011-0-71	11	27.64	25.40
A2-12PA-2.54DS(71)	CL620-0012-3-71	12	30.18	27.94
A2-13PA-2.54DS(71)	CL620-0013-6-71	13	32.72	30.48
A2-14PA-2.54DS(71)	CL620-0014-9-71	14	35.26	33.02
A2-15PA-2.54DS(71)	CL620-0015-1-71	15	37.80	35.56
A2-16PA-2.54DS(71)	CL620-0016-4-71	16	40.34	38.10
A2-17PA-2.54DS(71)	CL620-0017-7-71	17	42.88	40.64
A2-18PA-2.54DS(71)	CL620-0018-0-71	18	45.42	43.18
A2-19PA-2.54DS(71)	CL620-0019-2-71	19	47.96	45.72
A2-20PA-2.54DS(71)	CL620-0020-1-71	20	50.50	48.26

注 1 （ ）内寸法は、参考値を示します。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0	2	黄銅	接触部：金めっき 0.2μm min ディップ部：純すずめっき 2μm min 下地：ニッケルめっき 2.5μm min

備考 REMARKS

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
HIF 04.05.22 鈴木	HIF 04.05.22 中村	HIF '04.5.22 大川	HIF '04.5.22 大川	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE FREE

単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-084168-21

製品名 PART NO. A2-**PA-2.54DS(71)

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL620

1/1

FORM NO.233

TO
PCK