Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	-35℃ ～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)
	使用湿度範囲	40% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)
	電　圧	100V AC(DC)	適合コネクタ	DF19(G)-*S-1# (注4)
	電　流	AWG28 : 1A AWG30 : 0.9A AWG32 : 0.8A		

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表　示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下，1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。	30 mΩ以下	○	－
	絶　縁　抵　抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	－
	耐　電　圧	AC 300 Vの電圧を１分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:30 mΩ以下 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐　振　性	周波数 10 ～ 55 Hz，片振幅 0.75 mm，3 方向 各 2時間試験する。	① 1 μs以上の電気的瞬断がないこと。 ② 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐　衝　撃　性	加速度 490 m/s^2，持続時間 11 ms，正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。		○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2 ℃，湿度 90 ～ 95 %中に96 時間放置する。	① 接触抵抗:30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗:500 MΩ以上 ③ 破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → +5～35 → +85 → +5～35 ℃ 時間 30 → 2～3 → 30 → 2～3 分 を 5 サイクル試験する。			
	半田耐熱性	【ﾘﾌﾛｰの場合】 《ﾘﾌﾛｰ部》 MAX 250℃ 10秒以内 230℃以上 60秒以内 《予熱部》170～190℃ 60～120秒 ﾘﾌﾛｰ炉に2回通し、常温常湿中に1時間放置後、測定する。 【手半田の場合】 半田ごてで350±5℃、5±1秒の条件にて半田付けを行う。但し端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子などの著しいガタがないこと。	○	－
	半田付け性	半田温度 245 ℃，浸せき時間 5 秒間の半田付けを行う。	半田浸せき面の95%以上が新しい半田でぬれていること。	○	－

備考
(注1)通電による温度上昇を含む。
(注2)結露のないこと。
(注3)基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
　　基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。
(注4)#＝結線形態記号 (C:圧着ｿｹｯﾄ、F:FPCｿｹｯﾄ、SD:細線同軸ｿｹｯﾄ)

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。

承　認	TS.SAKATA	09.03.02
検　図	TS.KUMAZAWA	09.03.02
担　当	SN.KOBAYASHI	09.02.27
製　図	SN.KOBAYASHI	09.02.27

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-311645-02
		製品名	DF19L-*P-1H(54)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL685- △0 1/1

技書規２３１－１