







Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



アプリケーション図




推奨基板寸法 (5:1)
(推奨基板厚 t=1.6mm)



製品番号	CLコード	極数	A	B	C	D
DF33C- 4DP-3.3DSA(24)	CL676-1113-0-24	4	8.4	—	2.5	6.8
DF33C- 6DP-3.3DSA(24)	CL676-1114-3-24	6	11.7	6.6	2.5	6.8
DF33C- 8DP-3.3DSA(24)	CL676-1115-6-24	8	15.0	9.9	5.1	10.15
DF33C-10DP-3.3DSA(24)	CL676-1116-9-24	10	18.3	13.2	5.1	10.15
DF33C-12DP-3.3DSA(24)	CL676-1117-1-24	12	21.6	16.5	5.1	10.15

注 1 ホッティング浸漬深さ: 6.5mm.

1	PBT	WHITE, UL94V-0	3	HIPS	トレー
			2	黄銅	表面: 錫めっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 0.5μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2:1	△の数 2	訂正記事 DIS-H-00012938	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			設計 SS. YAMASAKI		検図 SZ. ONO
			年月日 20220323		
承認: KI. AKIYAMA 20131022 検図: HK. UMEHARA 20131022 設計: HT. SATO 20131021 製図: MI. SAKIMURA 20131019			図番: ADC3-354790-01 製品名: DF33C-*DP-3.3DSA(24) 製品コード: CL676-		
			1/2		



注 3 最小販売数量はトレーの入り数の整数倍となります。

製品番号	CLコード	数量／トレー
DF33C- 4DP-3.3DSA(24)	CL676-1113-0-24	135
DF33C- 6DP-3.3DSA(24)	CL676-1114-3-24	95
DF33C- 8DP-3.3DSA(24)	CL676-1115-6-24	75
DF33C-10DP-3.3DSA(24)	CL676-1116-9-24	60
DF33C-12DP-3.3DSA(24)	CL676-1117-1-24	50

HRS

図番：	ADC3-354790-01
製品名：	DF33C-*DP-3.3DSA(24)
製品コード	CL676-