	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△1	6	DIS-P-00015122	徳田	浅野	24.3.07	△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	相 AC・DC V Hz	重量	5kg
	消費電力		適合端子	DF63A-1618SCF △1 680-0573-0 △1
	空気源			DF63A-1618SCFA △1 680-0646-0 △1
	消費空気量			
	使用温度範囲	℃～ ℃		
			適合電線	UL1007 AWG16 UL1007 AWG18
			適合設備	CM105C △1 CL △1 901-0001-0

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。	生技 13.9.10 工藤	生技 13.9.10 木村	生技 13.9.17 大泉	生技 13.9.17 井藤	

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

TO
PE

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 AP105-DF63-1618S-1
旧CL	図番 SLC4－ 276365	製品ｺｰﾄﾞ CL 901－4634－1

1/1

生書記001-1

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。