

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）	
	電 圧	AC/DC 1000V	適合コネクタ	DF22-* (D) S-7. 92C (28)	
	電 流	AWG14 : 20A/pin AWG16 : 15A/pin		DF22#-* (D) S-7. 92C	
			適合ケーブル	UL1430/UL1007 AWG14, 16	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	20 mV以下, 1 mA (DC又は1000 Hz) で測定する。	5 mΩ以下	○	—
機械的 性能	単体挿抜力	0.8±0.002×1.6±0.002 の鋼製ピンで 測定する。	差込力 5.0N以下 引抜力 0.3N以上	○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 10 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 10 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗 : 10 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考 ③					
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 未使用品の梱包状態に適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
③	1	DIS-H-00005935	TS. KUMAZAWA	SZ. ONO	20200501
試験規格の記載のない試験方法は IEC 60512 (対応規格 JIS C 5402) を適用している。			承認	K.J. KATAYOSE	20050105
			検 図	TY. OMA	20050105
			担 当	HK. UMEHARA	20050105
			製 図	HK. UMEHARA	20050105
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-163015-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	DF22-1416SCF	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL680-1000-3-00	③ 1/1