
FLYER

**TM-DS** Series

# FCC規格、DIPタイプ モジュラージャックコネクタ

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.




RJ-45　DIP　EMI Prevention

## 特長

1. 米国FCC規格に準拠
2. 省スペース8芯4連鎖タイプあり
3. 基板実装面からの高さ11.7mm、幅14mm、
   奥行き17mmとして省スペース品あり
4. コネクタ本体はシールドタイプが共用の為、基板の変更が不要
   (シールドタイプへの切替えを必要とする場合はあらかじめ
   シールドタイプのパータンに合わせておいてください。)


## コネクタの用途

●産機用PC、LAN、HUB、インターホン、コンピュータなど



## 開口部サイズと芯数(6芯サイズ)

ジャックコネクタの開口サイズと芯数の関係は下図となります。

| 66タイプ | 64タイプ | 62タイプ |
|---|---|---|
|  |  |  |

66タイプから両側より端子をそれぞれ1本(64タイプ) 又は、
2本(62タイプ)を抜いた形となります。
詳細については図面をご確認ください。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 定格電流 | 0.5A |
| 定格電圧 | 125V AC |
| 使用温度範囲 | -55 ～ +85℃* |
| 接触抵抗 | 230mΩ 以下 (100mA DC) |
| 耐電圧 | 500V ACで1分間通電 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ 以上 (100V DC) |
| 挿抜回数 | 200回 |

*通電時の温度上昇を含む

- RoHS対応



MKT-J-21071F Issued: May 10, 2022 © 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。