








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV・RoHS適合品




推奨基板パターン図



かん合図



パネル推奨寸法図



注1. 端子の平坦度は中心端子、外部端子、補強金具にて0.12mm以内とします。
2. 図示のリフロー温度プロファイルにてリフローが可能です。

3	りん青銅	すずめっき	6	りん青銅	すずめっき
2	りん青銅	すずめっき	5	PPS	ナチュラル
1	PPS	ライトグレー	4	黄銅	すずめっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
		承認 : AR. SHIRAI	10.09.13	図番 : ADC3-167724-00	
		検 図 : NH. NAKATA	10.09.13	製品名 : GT16C-1P-H	
		設 計 : TK. SHISHIKURA	10.09.13	製品コード : CL766-0102-0-00	
		製 図 : TK. SHISHIKURA	10.09.13		
				設 計	検 図
				年月日	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

