

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△ 2	RE-C-1272	前場	吉田	94.4.15	△				..
△ 1	RE-C-1448(本図金銭)	前場	吉田	95.3.17	△				..

標準規格									
定 格	電 圧 (V)	— — —	AC — V	適合ケーブル	AWG#30(被覆外径φ0.71mm以下)				
	電 流 (A)	— — —	/ A	インピーダンス	— Ω (0 ~ — Hz)				
	電 力	— — —			使用温度範囲	— °C ~ — °C			
	特 殊 性	— — —							

性 能										
No.	項 目 名 称	条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC3-48993 及び標準規格に適合のこと。				—	—	—	○	○
2	表 示	同 上				—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC	Vで測定し規格値以上のこと。			—	—	MΩ	—	—
4	接触抵抗	単位	コンタクト	DC / Aで測定し規格値以下のこと。		—	30	mΩ	○	—
	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。			—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧	AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	—	—
6	V S W R	周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。			—	—	—	—	—
7	挿 入 損 失	周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。			—	—	dB	—	—
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	mΩ	—	—
9	挿 抜 力	単位	コンタクト	△ 90.291 +0.070 の鋼製ピンにて規格値を満足すること。	△ 0.1	—	N	○	—	—
		規格値を満足すること。				—	—	N	—	—
10	耐 湿 性	温度	℃湿度	% 時間で	高温時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	—	—	MΩ	—	—
11	耐 振 性	周波数	~ Hz, 全振幅 ~ mm, 加速度で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—
12	耐 衝 撃 性	加速度 の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—
13	耐 温 度 サ イ ク ル	~ °C, サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—
14	寿命	単位	コンタクト	1000 回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。	JISC5037	—	50	mΩ	○	—
	コンタクト	同 上				—	—	mΩ	—	—
15	耐 腐 食 性	5% 塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			JISC 0023	—	—	—	○	—
16	耐 水 圧 性	水深	m圧力	時間で浸水がないこと。		—	—	—	—	—
17	耐 気 圧 性	圧力	分秒で気泡の漏れがないこと。			—	—	—	—	—
18	導体圧着部強度	適合電線の導体部の圧着部には引張力を加えた時、引張力は規格値以上のこと。(AWG#30・7本/φ0.1)				10	—	N	○	—

備 考	製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 国
	技 93.8.17 前場	技 93.8.17 前場	技 93.9.25 吉田		技 93.9.25 川井	
	製品規格表					製品名
旧CL	CL197-0561-	図 番	SLC4-48993-	製 品 コード	CL125-0422-6	△
旧 図	SLC4-					

注(1)「—」はコンタクトNo.を表す。

形別
記布先
R