

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
準 拠 規 格													
定 格		電 圧 (V)	— ~ —	AC — V			適合ケーブル	—					
				DC — V									
		電 流 (A)	— ~ —	— A			インピーダンス 周波数範囲	Ω (0 ~ — Hz)					
		電 力	—				使用温度範囲	— °C ~ — °C					
特 殊 性		—											
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC DC4-44957 及び準拠規格に適合のこと。					—	—	—	○	○	
2	表 示		同 上					—	—	—	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。					—	—	MΩ	—	—
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧		AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。					—	—	—	—	—
6	V S W R		周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	—	—	—
7	挿 入 損 失		周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。					—	—	dB	—	—
8	ローレベルサーキット		DC20mV以下 mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					—	—	mΩ	—	—	—
9	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。					—	—	gf	—	—	—
			規格値を満足すること。					—	—	kgf	—	—	—
10	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間で	高湿時	—	—	MΩ	—	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。				乾燥後	—	—	MΩ	—	—	—	
11	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—
12	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—
13	耐 温 度 サ イ ク ル		~ °C, サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。					—	—	—	—	—	—
14	寿 命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。					—	—	mΩ	—	—	—
		コンタクト	同 上					—	—	mΩ	—	—	—
15	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。					—	—	—	—	—	—
16	耐 水 圧 性		水深	m	圧力	kgf/cm ²	時間で浸水がないこと。		—	—	—	—	—
17	耐 気 圧 性		圧力	kgf/cm ²	mm Hg	分秒	で気泡の漏れがないこと。		—	—	—	—	—
備 考							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
													
	この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 品 規 格 表		製品名	HR22-12P-T01			
旧CL	CL		—		—	図 番	SLC4-44957-		製 品 コード	CL150-0075-4-			
旧 図	SLC4-		—		—								

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

技書規121

形別
配布先

R