


	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		- °C ~ - °C			保存温度範囲		- °C ~ - °C			
	電圧		AC 350 V, DC 490 V			使用湿度範囲		- % ~ - %			
	電流		3 A			適合ケーブル		-			
性能											
	項目		試験方法			規格		QT	AT		
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。		○	○		
	表示		目視にて確認する。					○	○		
機械的性能	耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 - m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。			① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-		
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。					○	-		
環境的性能	温度サイクル		温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35°C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3分 を 5 サイクル試験する。			破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	-		
	塩水噴霧		濃度 5%の塩水, 48時間放置する。			はなはだしい腐食がないこと。		○	-		
備考											
						製図	設計	検図	承認	出図	
											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 HDA-CTF1 (50)		
旧CL			図番			製品コード			1		
CL			SLC4-020948-03			CL211-0350-2-50			1		

TO
Q1